

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261130 25/16
GTIN	4045197653659
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	17 mm
ISO-kode holder	A25R SVQBR/L16
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	23 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500