

Garant**VBMT 160404, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261152 HB7415
GTIN	4045197672575
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160404 HB7415 Type: HB7415
Spånryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1 mm
Tilspænding f : 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Tilspænding f	0,1 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	TIS

Type	HB7415
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning