

**VBMT 110308, Type: CA525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261176 CA525
GTIN	4960664682508
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VBMT 110308 CA525 Type: CA525

Spånbryder: HQ

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Spånbryder	HQ
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA525

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110308
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning