

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 22
Hovedlængde L_1	16,5 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	21 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
ISO-kode holder	A16Q SVQBR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	15,5 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500