

**Garant****Fladespændepatron form ADB med kølekanalboringer, SK 40 A = 130,  
Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300271 10
GTIN	4045197645920
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

**GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Med kølekanaler, der kan lukkes.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Udvendig Ø D	35 mm
Adapter	SK 40 A = 130
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40

AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 10 mm	309900 10