

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261131 20/11
GTIN	4045197656124
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 22
ISO-kode holder	A20R SVQBR/L11
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
Hovedlængde $L_1$	20,5 mm
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Spændehøjde $L_2$	19 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	107,5 grader
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500