

HOLEX®**Fladespændepatron form AD, SK 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300260 8
GTIN	4045197143822
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3 µm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra spændeskruer 309900: 8

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	8 mm
Ekstra spændeskruer 309900	8
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359

Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308820 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308812 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308810 40
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308830 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40