

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	17 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
ISO-kode holder	A25R SVQBR/L16
Hovedlængde L_1	40 mm
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500