



LED-EX-lommelygte med batterier, Type: 3AA



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081521 3AA
GTIN	032705100143
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Eksplodingsbeskyttet lommelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.

Højtydende LED-lygte, stødsikker, støv- og vandtæt.

Med **LED-reflektorteknologi. LED-hånd- og -helmlampe fremstillet af flammehæmmende materialer.** Bredt spotlys – ideelt til brandbekæmpelse og ekstrem kulde.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Brændetid	8 h
Hoved-Ø	35 mm
Farve, hus	GREY
ATEX-zone	zone 0
ATEX-zone	zone 20
Batteritype	Mignon, AA
Antal medfølgende batterier	3
Lysnet	150 lm
Vægt	139 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Samlet længde	135 mm
Egenskab	Egnet til Ex-område
Lysvidde	95 m
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081559 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081554 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081551 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081553 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081552 LR6