

Garant

Gevinddrejeindsats, indvendig helprofil 60°, højre, L1 = 16 mm, Ø Dmin / stigning: 6,5/1,25mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270400 6,5/1,25
GTIN	4045197467508
Artikelklasse	211

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Teknisk beskrivelse

Min. Ø D _{min}	6,5 mm
Min. tilspænding h _{min}	0,72 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6H
Skaft-Ød	6 mm
Spids-midte-afstand L ₃	2,9 mm
Gevindspids-endeblade-afstand Y	0,9 mm
Udhængslængde L ₁	16 mm
Produktnavnsegenskab	L ₁ = 16 mm
Flankevinkel	60 grader
Gevindtype	M
Gevindtype	MF
Produkttype	Gevinddrejeindsats

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	90 m/min	K
CuZn	egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		