

**Garant****Fladespændepatron form ADB, SK 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300270 18     |
| GTIN                | 4045197283047 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

**GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Ekstra spændeskruer nr. 309900          | 16                                |
| Udragende længde, A-mål                 | 130 mm                            |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>                 | 18 mm                             |
| Udvendig Ø D                            | 50 mm                             |
| Adapter                                 | SK 40 A = 130                     |
| Norm                                    | DIN 6359                          |
| Holder-standard                         | ISO 7388-1                        |
| Form                                    | ADB                               |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Rundløbsnøjagtighed  | ≤ 3 µm            |
| Spåntagningsstrategi | HPC               |
| Produkttype          | Fladespændepatron |

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40                          | 308801 40  |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40   | 308790 40  |
| Antræksbolteform B Passer til konus 40   | 308640 40  |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40   | 308760 40  |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40  |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40   | 308802 40  |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40   | 308620 40  |
| AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M   | 308670 40M |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40                             | 308830 40  |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40  | 308605 40  |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40   | 308806 40  |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40  | 308740 40  |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40   | 308765 40  |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40   | 308795 40  |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40   | 308660 40  |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 40   | 308600 40  |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40   | 308630 40  |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40   | 308785 40  |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40   | 308610 40  |

|  |           |
|--|-----------|
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40                     | 308650 40 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40 | 308700 40 |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40         | 308625 40 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40                             | 308635 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40            | 308615 40 |
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm               | 309900 16 |