

**Garant**

**Gevinddrejeindsats, indvendig helprofil 60°, venstre, L<sub>1</sub> = 16 mm, Ø D<sub>min</sub> / stigning: 5,4/0,5 mm**


**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270410 5,4/0,5
GTIN	4045197467607
Artikelklasse	21I

**Beskrivelse**
**Anvendelse:**

Indsætter til skærholder nr. 270200 – 270204.

Gevindtype: MF

Gevindtype: MF

Toleranceklasse: DIN 13 6H

Skaft-Ød: 6 mm

Spids-midte-afstand L<sub>3</sub>: 1,9 mm

Gevindspids-endeblade-afstand Y: 0,4 mm

Min. tilspænding h<sub>min</sub>: 0,29 mm

**Teknisk beskrivelse**

Spids-midte-afstand L <sub>3</sub>	1,9 mm
Min. tilspænding h <sub>min</sub>	0,29 mm
Skaft-Ød	6 mm
Min. Ø D <sub>min</sub>	5,4 mm
Gevindspids-endeblade-afstand Y	0,4 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6H
Udhængslængde L <sub>1</sub>	16 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>1</sub> = 16 mm
Flankevinkel	60 grader
Gevindtype	M

Gevindtype	M-LH
Gevindtype	MF-LH
Gevindtype	MF
Produkttype	Gevinddrejeindsats