

Garant**eco-klemholdere, højre, Skaftbredde b: 20mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273840 20
GTIN	4045197517371
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

Passer til:

Skærholdere nr. 273880; 273886 og 273890.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. **317900** – **319886** og GARANT eco-klingeholder nr. **273880** – **273891**. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Indvendig køling: ja

Samlet længde L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Skrue: 279815 9

Teknisk beskrivelse

Skaftbredde b	20 mm
L ₂	22,5 mm
Skrue	279815 9
Samlet længde L	84 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910