

**Garant****eco-klemholdere, højre, Skaftbredde b: 25mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273840 25
GTIN	4045197517388
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

**Udførelse:**

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

**Passer til:**

Skærholdere nr. 273880; 273886 og 273890.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskruer.

**Bemærk:**

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. **317900** – **319886** og GARANT eco-klingeholder nr. **273880** – **273891**. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Indvendig køling: ja

Samlet længde L: 96,5 mm

L<sub>2</sub>: 27,5 mm

Skrue: 279815 9

## Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 9
Skaftbredde b	25 mm
L <sub>2</sub>	27,5 mm
Samlet længde L	96,5 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder

---

**Tilbehør**

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9
Momentskrueetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20