

**Garant****eco-stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273860 25/3
GTIN	4045197581952
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

### Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

### Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136.

## Teknisk beskrivelse

Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	21 mm
Funktionsbredde $L_4$	26,5 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Hovedlængde $L_1$	36,5 mm
Stikbredde $W$	3 mm
Samlet længde $L$	108 mm
Serie	Eco
Skaftbredde $b$	25 mm
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 6	279815 6
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600