

Garant**eco-skærholder lige, højre, Stikbredde W: 2,5mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273880 2,5
GTIN	4045197517548
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Anvendelse:Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273846.****Advarsel:**

Uden montageskrue (leveres med klemholderne).

Indvendig køling: ja

Maks. skæredybde t_{maks} : 21 mm

Spændeskruer: 279815 9

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	21 mm
Stikbredde W	2,5 mm
Serie	Eco
Spændeskruer	279815 9
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910