


Garant**Fladespændepatron form ADB, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300295 8
GTIN	4045197283580
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

GARANT –

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	8 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Udragende længde, A-mål	63 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 50 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8