

**Garant****eco-skærholder konveks til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
26/39mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273886 26/39
GTIN	4045197516466
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273851**.

**Advarsel:**

Uden montageskrue (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø til det første indstik /  $D_2$  = maks. Ø til det første indstik.

Indvendig køling: ja

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde  $t_{maks}$ : 13 mm

Spændeskruer: 279815 9

**Teknisk beskrivelse**

Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	26 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	13 mm
Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	39 mm
Serie	Eco
Spændeskruer	279815 9
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja

Stikbredde W	3 mm
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9