

**Garant****eco-skærholder lige, højre, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273880 3
GTIN	4045197517555
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273846**.

**Advarsel:**

Uden montageskrue (leveres med klemholderne).

Indvendig køling: ja

Maks. skæredybde  $t_{maks}$ : 21 mm

Spændeskruer: 279815 9

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $t_{maks}$	21 mm
Stikbredde W	3 mm
Serie	Eco
Spændeskruer	279815 9
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9