

Garant**eco-klemholdere, Venstre, Skaftbredde b: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273841 20
GTIN	4045197517401
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

Passer til:

Skærholdere nr. 273881; 273887 og 273891.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskrue.

Bemærk:

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. **317900** – **319886** og GARANT eco-klingeholder nr. **273880** – **273891**. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Indvendig køling: ja

Samlet længde L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Skrue: 279815 9

Teknisk beskrivelse

Skaftbredde b	20 mm
L ₂	22,5 mm
Skrue	279815 9
Samlet længde L	84 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder

Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9
Momentskrueetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20