

Garant**eco-borestænger, højre, Ø DS: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273850 32
GTIN	4045197517500
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

Passer til:

Skærholder nr. 273886.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskrue.

Bemærk:

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. **317900 – 319886** og GARANT eco-klingeholder nr. **273880 – 273891**. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Midterforskydning L₃: 18,5 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skrue: 279815 9

Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 9
Midterforskydning L ₃	18,5 mm
Samlet længde L	250 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500