

Garant**Fladespændepatron form ADB, SK 40 A = 200, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300285 8
GTIN	4045197283191
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

GARANT –

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Udragende længde, A-mål	200 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm

Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8