

**Garant****eco-skærholder konkav til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
90/130mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273890 90/130
GTIN	4045197516671
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273851**.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø til det første indstik /  $D_2$  = maks. Ø til det første indstik.

Indvendig køling: ja

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde  $t_{maks}$ : 13 mm

Spændeskruer: 279815 9

**Teknisk beskrivelse**

Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	130 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	13 mm
Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	90 mm
Serie	Eco
Spændeskruer	279815 9

Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Stikbredde W	3 mm
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910