

**Garant****Eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273861 25/4
GTIN	4045197582072
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006 – 319136.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	4 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	26,5 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	48 mm
Indstiksdybde t <sub>maks</sub>	28 mm
Samlet længde L	119,5 mm
Serie	Eco
Skaftbredde b	25 mm
Indsatstype	Venstre

Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Klemmeskrue Type 6	279815 6
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Klemmeskrue Type 7	279815 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600