

**Garant****eco-klemholdere, Venstre, Skaftbredde b: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273841 25
GTIN	4045197517456
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

**Passer til:**

Skærholdere nr. 273881; 273887 og 273891.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskrue.

**Bemærk:**

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. **317900** – **319886** og GARANT eco-klingeholder nr. **273880** – **273891**. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Indvendig køling: ja

Samlet længde L: 96,5 mm

L<sub>2</sub>: 27,5 mm

Skrue: 279815 9

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>2</sub>	27,5 mm
Skrue	279815 9
Skaftbredde b	25 mm
Samlet længde L	96,5 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Klemmeskrue Type 9	279815 9
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Klemmeskrue	279910