

Garant**eco-skærholder lige, højre, Stikbredde W: 5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273880 5 |
| GTIN | 4045197517579 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273846**.

Advarsel:

Uden montageskrue (leveres med klemholderne).

Indvendig køling: ja

Maks. skæredybde t_{maks} : 28 mm

Spændeskruer: 279815 9

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|------------|
| Stikbredde W | 5 mm |
| Maks. skæredybde t_{maks} | 28 mm |
| Serie | Eco |
| Spændeskruer | 279815 9 |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--------------------|----------|
| Klemmeskrue Type 9 | 279815 9 |
| Klemmeskrue | 279910 |