

Garant**eco-skærholder konveks til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:
43/60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273886 43/60
GTIN	4045197516480
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Anvendelse:**

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273851**.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Indvendig køling: ja

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde t_{maks} : 13 mm

Spændeskruer: 279815 9

Teknisk beskrivelse

Min. 1. indstiks-Ø D_1	43 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D_2	60 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	13 mm
Serie	Eco
Spændeskruer	279815 9
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja

Stikbredde W	3 mm
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9