

**Garant****eco-klemholdere, højre, Skaftbredde b: 16mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273845 16
GTIN	4045197517425
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

**Udførelse:**

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

**Passer til:**

Skærholder nr. 273881 og 273891.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskruer.

**Bemærk:**

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. **317900** – **319886** og GARANT eco-klingeholder nr. **273880** – **273891**. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Indvendig køling: ja

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Samlet længde L: 79 mm

Skrue: 279815 9

## Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L <sub>1</sub>	20,5 mm
Skrue	279815 9
Skaftbredde b	16 mm
Samlet længde L	79 mm
Serie	Eco

Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder

---

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500