

Garant**eco-skærholder lige, højre, Stikbredde W: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273880 6
GTIN	4045197517586
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Anvendelse:**

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273846**.

Advarsel:

Uden montageskrue (leveres med klemholderne).

Indvendig køling: ja

Maks. skæredybde t_{maks} : 28 mm

Spændeskruer: 279815 9

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	28 mm
Stikbredde W	6 mm
Serie	Eco
Spændeskruer	279815 9
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910