

**Fordelspakning afstikningsplatte, neutral 30 stk. HB9140****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2719 1,5
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	1,5 mm
Indhold	273505 1,5
Antal stk.	30
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Type	HB9140
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærspalte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		

uregelmæssig	egnet
afbrudt	egnet
våd, maksimal	egnet

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2719 1,5