


Garant**eco-stikdrejeholder, langt skaft, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/3mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273862 25/3 |
| GTIN | 4045197582102 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklases værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Hovedlængde L_1 | 36,5 mm |
| Stikbredde W | 3 mm |
| Indstikdybde t_{maks} | 21 mm |
| Funktionsbredde L_4 | 26,5 mm |
| Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Samlet længde L | 130 mm |
| Serie | Eco |
| Skaftbredde b | 25 mm |
| Indsatstype | højre |

| | |
|-----------------------|------------|
| Indvendig køling | ja |
| aksial stikning mulig | nej |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25 | 674248 TX25 |
| Klemmeskrue Type 6 | 279815 6 |
| 8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm | 659874 50 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659957 1600 |