


**Garant****eco-skærholder lige, Venstre, Stikbredde W: 2,5mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273881 2,5
GTIN	4045197517616
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

### Anvendelse:

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273846**.

### Advarsel:

Uden montageskrue (leveres med klemholderne).

Indvendig køling: ja

Maks. skæredybde  $t_{maks}$ : 21 mm

Spændeskruer: 279815 9

## Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $t_{maks}$	21 mm
Stikbredde W	2,5 mm
Serie	Eco
Spændeskruer	279815 9
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9