

Garant
**eco-skærholder konveks til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:
140/230mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273887 140/230
GTIN	4045197516619
Artikelklasse	21W

Beskrivelse
Anvendelse:

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273851**.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Indvendig køling: ja

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde t_{maks} : 13 mm

Spændeskruer: 279815 9

Teknisk beskrivelse

Maks. 1. indstiks-Ø D_2	230 mm
Min. 1. indstiks-Ø D_1	140 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	13 mm
Serie	Eco
Spændeskruer	279815 9
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja

Stikbredde W	3 mm
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910