

Mahr**Fordelspakning digital skydelære med stort display og firkantet dybdemål, måleområde 150 mm, aflæsning 0,01 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

404103 3

GTIN

Artikelklasse

43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11 mm høje tal. Moderne, energieffektivt målesystem, driftstid ca. 3 år. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Polerede føringsbaner, finslebne måleflader. Med firkantet dybdemål.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032 pr. skydelære. 3 × skydelære nr. 412717, str. 150.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Talhøjde, LCD-display	11 mm

Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Driftstid	ca. 3 år
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Antal medfølgende batterier	3
Kæbelængde	40 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer
USP1	Digitale skydelærer med stort display og firkantet dybdemål, måleområde 150 mm, aflæsning 0,01 mm

Egnede produkter

No Shop URL available for: 404103 3