

**VBMT 160404, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VBMT 160404 CA6525 Type: CA6525
Spånbryder: HQ
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Spånbryder	HQ
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning