

Garant**Eco-stikdrejeholder, langt skaft, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w:
16/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273863 16/3
GTIN	4045197582119
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006 – 319136.

Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Indstiksdybde t_{maks}	21 mm
Funktionsbredde L_4	16 mm
Hovedlængde L_1	37 mm
Stikbredde W	3 mm
Samlet længde L	97,5 mm
Serie	Eco
Skaftbredde b	16 mm

Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Klemmeskrue Type 5	279815 5
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600