

Garant**eco-klemholdere, Venstre, Skaftbredde b: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273846 16
GTIN	4045197517463
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

Passer til:

Skærholder nr. 273880 og 273890.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. **317900** – **319886** og GARANT eco-klingeholder nr. **273880** – **273891**. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Indvendig køling: ja

Hovedlængde L₁: 20,5 mm

Samlet længde L: 79 mm

Skrue: 279815 9

Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 9
Hovedlængde L ₁	20,5 mm
Skaftbredde b	16 mm
Samlet længde L	79 mm
Serie	Eco

Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder

Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9
Momentskrueetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20