

**Garant****Eco-stikdrejeholder, højre, Skafthbredde / stikbredde w: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273860 25/2
GTIN	4045197581921
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006 – 319136.

**Teknisk beskrivelse**

Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	14 mm
Hovedlængde $L_1$	33,5 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Stikbredde W	2 mm
Funktionsbredde $L_4$	26,5 mm
Samlet længde L	105 mm
Serie	Eco
Skafthbredde b	25 mm
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 6	279815 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600