

Garant**eco-skærholder lige, Venstre, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273881 3
GTIN	4045197517623
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Anvendelse:**

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273846**.

Advarsel:

Uden montageskrue (leveres med klemholderne).

Indvendig køling: ja

Maks. skæredybde t_{maks} : 21 mm

Spændeskruer: 279815 9

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	21 mm
Serie	Eco
Spændeskruer	279815 9
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9