

ESD-arbejdsdrejestol TEXON, stofpolstring, med hjul, lav, Sædefarve: ESD**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972711 ESD
GTIN	4099883003884
Artikelklasse	96J

Beskrivelse**Udførelse:**

TEXON-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikseres med et klik. Indkapslet mekanisme takket være Clean Cover; lukkede, glatte overflader. Fodkryds af aluminium, antracit. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Justering af sædehøjde, Auto-Motion-teknologi (ryglæn og sæde bevæger sig synkront med kroppen), Flex-Back (ryglænet kan låses i tre forskellige positioner), anti-shock-beskyttelse (ryglænet kan ikke bevæge sig fremad utilsigtet, når låsen er løsnet). Ergonomisk formet ryglæn. Sæde med integreret bækkenstøtte og afrundet sædekant.

Bløde, belastningsafhængige, bremsede dobbelte sikkerhedshjul til hårde gulve.

Sæde og ryglæn af stofpolstring. Polstringen er åndbar, har en særlig blød overflade, er ekstremt modstandsdygtig og kan rengøres med almindeligt rengøringsmiddel til polstring. Afledning på tværs af alle komponenter.

Norm:

EN 61340-5-1

Teknisk beskrivelse

Vægt	18 kg
------	-------

Hjul, udførelse	Dobbelte sikkerhedshjul til hårde gulve
Bæreevne	150 kg
Serie	TEXON
Synkronmekanik	ja
Udførelse	med hjul
Siddedybde	455 mm
Ryglænsøjde	625 mm
Fodkryds, udførelse	Rullesæt
Norm	EN 61340-5-1
Materiale, sædeflade	Stof
Farve, sædemateriale	sort
Siddebredde	480 mm
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Bæreevne, stol	150 kg
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Højdeindstillingsområde	450 - 620 mm
Produkttype	ESD-arbejdsdrejestol