

Garant**Eco-stikdrejeholder, langt skaft, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w:
20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273863 20/3
GTIN	4045197582126
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006 – 319136.

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L_4	21,5 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Indstiksdybde t_{maks}	21 mm
Hovedlængde L_1	36,5 mm
Stikbredde W	3 mm
Samlet længde L	112 mm
Serie	Eco
Skaftbredde b	20 mm

Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 6	279815 6
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600