

Garant**VBGT 110302, Type: HB7310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261222 HB7310
GTIN	4045197696229
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBGT 110302 HB7310 Type: HB7310

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 4 mmTilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 350 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	AM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Hjørneradius	0,2 mm

Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGT 110302
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning