

**Garant****eco-skærholder lige, Venstre, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273881 4      |
| GTIN                | 4045197517630 |
| Artikelklasse       | 21W           |

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273846**.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Indvendig køling: ja

Maks. skæredybde  $t_{maks}$ : 28 mm

Spændeskruer: 279815 9

**Teknisk beskrivelse**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maks. skæredybde $t_{maks}$ | 28 mm      |
| Stikbredde W                | 4 mm       |
| Serie                       | Eco        |
| Spændeskruer                | 279815 9   |
| Indsatstype                 | Venstre    |
| Indvendig køling            | ja         |
| Produkttype                 | Skærholder |

**Tilbehør**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Klemmeskrue Type 9 | 279815 9 |
| Klemmeskrue        | 279910   |