

**Garant****VB.T 160404, Type: HU7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261232 HU7310
GTIN	4045197696250
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VB.T 160404 HU7310 Type: HU7310

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AM
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Primær anvendelse	N

Hjørneradius	0,4 mm
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning