

**VBMT 160408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VBMT 160408 CA510 Type: CA510

Spånbryder: HQ

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	HQ
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning