

Garant**eco-skærholder konveks til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:
26/39mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273887 26/39 |
| GTIN | 4045197516541 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Sammen med GARANT eco-klemholdere nr. **273840 – 273851**.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Indvendig køling: ja

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde t_{maks} : 13 mm

Spændeskruer: 279815 9

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|----------|
| Maks. 1. indstiks-Ø D_2 | 39 mm |
| Maks. skæredybde t_{maks} | 13 mm |
| Min. 1. indstiks-Ø D_1 | 26 mm |
| Serie | Eco |
| Spændeskruer | 279815 9 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | ja |

| | |
|--------------|------------|
| Stikbredde W | 3 mm |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--------------------|----------|
| Klemmeskrue Type 9 | 279815 9 |
| Klemmeskrue | 279910 |