


Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261313 16/11
GTIN	4045197653864
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
ISO-kode holder	SVJCR/L 1616H11
Funktionsbredde L ₄	20 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Hovedlængde L ₁	21,5 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500