

Garant**VB.T 160408, Type: HU7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261234 HU7310
GTIN	4045197696274
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 160408 HU7310 Type: HU7310

Spånbryder: AM

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 4 mmTilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o

Spånbryder	AM
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning