

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261309 25/16
GTIN	4045197653802
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Hovedlængde L ₁	23,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Underlægsplade	269005 8
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
ISO-kode holder	SVHCR/L 2525M16
Skaftstørrelse	25 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 8

269005 8

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500