

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261313 25/11
GTIN	4045197655967
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-kode holder	SVJCR/L 2525M11
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	26 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500